

## Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X85



Numer artykułu	01000.120.085
Marka	-
UBB	952351313723
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492008022
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Szerokość klucza	19
Średnica (d-D)	M12
Długość (L) (mm)	85

### Normy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

### Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36
b (min.): L > 200mm	49
b (min.): L ≤ 125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

### Rysunek techniczny

