

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X90



Numer artykułu	01000.120.090
Marka	-
UBB	950351008178
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492008039
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Szerokość klucza	19
Średnica (d-D)	M12
Długość (L) (mm)	90

Normy

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36
b (min.): L > 200mm	49
b (min.): L ≤ 125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Rysunek techniczny

