

## Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X110



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 01000.120.110          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 950351008335           |
| UNSPSC         | 31161620               |
| Numer EAN      | 8715492008060          |
| Opakowanie 50  | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Klasa               | 8.8              |
| Gniazdo             | Sześciokąt       |
| Kształt łba         | Łeb sześciokątny |
| Materiał            | Stal             |
| Kierunek gwintu     | Prawy            |
| Obróbka powierzchni | Bez pokrycia     |
| Gwint               | Metryczny        |
| Szerokość klucza    | 19               |
| Średnica (d-D)      | M12              |
| Długość (L) (mm)    | 110              |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |

### Specyfikacja techniczna

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm < L ≤ 200mm | 36   |
| b (min.): L > 200mm            | 49   |
| b (min.): L ≤ 125mm            | 30   |
| k                              | 7.5  |
| P                              | 1.75 |
| s                              | 19   |

### Rysunek techniczny

