

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X170

Numer artykułu 01000.120.170

Marka -

UBB 950351903394

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492008121

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	170 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	170
P	1.75
s	19

Rysunek techniczny

