

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M14X50

Numer artykułu	01000.140.050
Marka	-
UBB	950351009655
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492008244
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M14
Length	50 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50
P	2
s	22

Rysunek techniczny

