

## Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M14X55



Numer artykułu 01000.140.055

Marka -

UBB 950351009739

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492008251

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Szerokość klucza	22
Średnica (d-D)	M14
Długość (L) (mm)	55

### Normy

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	40
b (min.): L > 200mm	53
b (min.): L ≤ 125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

### Rysunek techniczny

