

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M14X75



Numer artykułu	01000.140.075
Marka	-
UBB	950351010133
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492008299
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Szerokość klucza	22
Średnica (d-D)	M14
Długość (L) (mm)	75

Normy

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	40
b (min.): L > 200mm	53
b (min.): L ≤ 125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

Rysunek techniczny

