

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M16X75



Numer artykułu	01000.160.075
Marka	-
UBB	950351011792
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492008541
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Średnica (d-D)	M16
Długość (L) (mm)	75

Normy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

Rysunek techniczny

