

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M16X180



Numer artykułu	01000.160.180
Marka	-
UBB	950351012782
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492008664
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Średnica (d-D)	M16
Długość (L) (mm)	180

Normy

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

Rysunek techniczny

