

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M16X260

Numer artykułu 01000.160.260

Marka -

UBB 950351013103

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492008749

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	260 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	260
P	2
s	24

Rysunek techniczny

