

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M16X270



Numer artykułu	01000.160.270
Marka	-
UBB	952351313806
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492008756
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Średnica (d-D)	M16
Długość (L) (mm)	270

Normy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

Rysunek techniczny

