

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M18X120



Numer artykułu	01000.180.120
Marka	-
UBB	950351014275
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492008947
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Średnica (d-D)	M18
Długość (L) (mm)	120

Normy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	48
b (min.): $L > 200\text{mm}$	61
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	42
k	11.5
P	2.50
s	27

Rysunek techniczny

