

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M20X70

Numer artykułu	01000.200.070
Marka	-
UBB	950351015595
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492009166
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	70 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Rysunek techniczny

