

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M20X100

Numer artykułu 01000.200.100

Marka -

UBB 950351015918

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492009227

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	100 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
P	2.5
s	30

Rysunek techniczny

