

## Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M20X170

Numer artykułu 01000.200.170

Marka -

UBB 950351914441

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492009302

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Diameter            | M20              |
| Length              | 170 mm           |
| Klasa               | 8.8              |
| Gniazdo             | Hexagon          |
| Kształt łba         | Łeb sześciokątny |
| Materiał            | Stal             |
| Kierunek gwintu     | Prawy            |
| Obróbka powierzchni | Bez pokrycia     |
| Gwint               | Metryczny        |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |

### Specyfikacja techniczna

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 52   |
| b (min.): L200mm          | 65   |
| b (min.): L≤125mm         | 46   |
| d-D                       | M20  |
| k                         | 12.5 |
| L (mm)                    | 170  |
| P                         | 2.5  |
| s                         | 30   |

### Rysunek techniczny

