

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M20X240



Numer artykułu	01000.200.240
Marka	-
UBB	950351016908
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492009388
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Średnica (d-D)	M20
Długość (L) (mm)	240

Normy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

Rysunek techniczny

