

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M20X260

Numer artykułu 01000.200.260

Marka -

UBB 950351017088

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492009401

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	260 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	260
P	2.5
s	30

Rysunek techniczny

