

## Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M20X300



Numer artykułu	01000.200.300
Marka	-
UBB	950351017245
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492009425
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Średnica (d-D)	M20
Długość (L) (mm)	300

### Normy

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

### Rysunek techniczny

