

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M24X70

Numer artykułu	01000.240.070
Marka	-
UBB	952351146008
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492009784
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	70 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	70
P	3
s	36

Rysunek techniczny

