

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M24X100

Numer artykułu 01000.240.100

Marka -

UBB 950351019977

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492009838

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	100 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

Rysunek techniczny

