

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M24X130



Numer artykułu	01000.240.130
Marka	-
UBB	950351020298
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492009869
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Średnica (d-D)	M24
Długość (L) (mm)	130

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	60
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

Rysunek techniczny

