

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M24X260

Numer artykułu 01000.240.260

Marka -

UBB 950351021023

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492010001

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	260 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	260
P	3
s	36

Rysunek techniczny

