

## Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M27X320



Numer artykułu	01000.270.320
Marka	-
UBB	950351023839
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492010377
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Średnica (d-D)	M27
Długość (L) (mm)	320

### Normy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

### Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	66
b (min.): $L > 200\text{mm}$	79
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	60
k	17
P	3
s	41

### Rysunek techniczny

