

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M30X140

Numer artykułu 01000.300.140

Marka -

UBB 950351024829

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492010506

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M30
Length	140 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	140
P	3.5
s	46

Rysunek techniczny

