FABORY

# Śruby z łbem sześciokątnym **DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M30X190**

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 01000.300.190 |
| Marka | - |
| UBB | 950351025321 |
| UNSPSC | 31161620 |
| Numer EAN | 8715492010551 |
| Opakowanie 5 | Tylko pełne opakowanie |

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Diameter | M30 |
| Length | 190 mm |
| Klasa | 8.8 |
| Gniazdo | Hexagon |
| Kształt łba | Łeb sześciokątny |
| Materiał | Stal |
| Kierunek gwintu | Prawy |
| Obróbka powierzchni | Bez pokrycia |
| Gwint | Metryczny |

## Normy

| | |
|---|---|
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 931 |
| NEN | 1555 |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 72 |
| b (min.): L200mm | 85 |
| b (min.): L≤125mm | 66 |
| d-D | M30 |
| k | 18.7 |
| L (mm) | 190 |
| P | 3.5 |
| s | 46 |

## Rysunek techniczny

