

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M30X340



Numer artykułu 01000.300.340

Marka -

UBB 950351026154

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492010681

Opakowanie 2 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

| | |
|---------------------|------------------|
| Klasa | 8.8 |
| Gniazdo | Sześciokąt |
| Kształt łba | Łeb sześciokątny |
| Materiał | Stal |
| Kierunek gwintu | Prawy |
| Obróbka powierzchni | Bez pokrycia |
| Gwint | Metryczny |
| Średnica (d-D) | M30 |
| Długość (L) (mm) | 340 |

Normy

| | |
|------|------------|
| ISO | 4014 |
| DIN | 931 |
| NF | E25-112 |
| ASME | B18.2.3.1M |

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------------------------------|------|
| b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$ | 72 |
| b (min.): $L > 200\text{mm}$ | 85 |
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 66 |
| k | 18.7 |
| P | 3.50 |
| s | 46 |

Rysunek techniczny

