

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M33X280



Numer artykułu	01000.330.280
Marka	-
UBB	950351028135
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492010933
Opakowanie 2	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Średnica (d-D)	M33
Długość (L) (mm)	280

Normy

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	78
b (min.): $L > 200\text{mm}$	91
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	72
k	21
P	3.50
s	50

Rysunek techniczny

