

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M56X360



Numer artykułu	01000.560.360
Marka	-
UBB	950351037466
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492012548
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Średnica (d-D)	M56
Długość (L) (mm)	360

Normy

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	124
b (min.): $L > 200\text{mm}$	137
k	35
P	5.50
s	85

Rysunek techniczny

