

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M60X160



Numer artykułu 01000.600.160

Marka -

UBB 950351037797

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492012579

Opakowanie 1 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Średnica (d-D)	M60
Długość (L) (mm)	160

Normy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm<L≤200mm	132
b (min.): L>200mm	145
k	38
P	5.50
s	90

Rysunek techniczny

