

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 8.8 M5X20

Numer artykułu	01010.050.020
Marka	-
UBB	950351040908
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492013101
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Length	20 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Specyfikacja techniczna

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	20
P	0.8
s	8

Rysunek techniczny

