

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 8.8 M5X25

Numer artykułu 01010.050.025

Marka -

UBB 950351041088

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492013125

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Length	25 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	25
P	0.8
s	8

Rysunek techniczny

