

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 8.8 M5X40

Numer artykułu	01010.050.040
Marka	-
UBB	950351041328
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492013156
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Length	40 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Specyfikacja techniczna

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	40
P	0.8
s	8

Rysunek techniczny

