



Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne DIN 960 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X1,50X50

Numer artykułu 01060.120.050

Marka -

UBB 950351127887

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492019820

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	50 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.5
s	19

Rysunek techniczny

