



Śruby z łebem sześciokątnym, extra drob DIN 960 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X1,00X40

Numer artykułu	01061.100.040
Marka	-
UBB	950351131251
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492020505
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	40 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny bardzo drobnozwojny

Normy

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1
s	17

Rysunek techniczny

