



Śruby z łebem sześciokątnym, extra drob DIN 960 Stal Bez pokrycia 8.8 M20X1,50X130

Numer artykułu 01061.200.130

Marka -

UBB 952351326360

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492021076

Opakowanie 25 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	130 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny bardzo drobnozwojny

Normy

NEN	1555
ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	1.5
s	30

Rysunek techniczny

