

Nakrętki sześciokątne, MF/ MEF drobnozwojne DIN 934 Stal Bez pokrycia |8| M20X2,00

Numer artykułu	01120.200.200
Marka	-
UBB	950355008349
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492023827
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Specyfikacja techniczna

d-D	M20
m	16
P	2
s	30

Rysunek techniczny

