



Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynkowane 8.8 M10X50/S=17

Numer artykułu	01200.100.050
Marka	-
UBB	950351146028
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492025470
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	50 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.5
s	17

Rysunek techniczny

