



Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 8.8 M16X70

Numer artykułu	01200.160.070
Marka	-
UBB	950351152521
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492026583
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	70 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	2
s	24

Rysunek techniczny

