



Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 8.8 M20X65

Numer artykułu	01200.200.065
Marka	-
UBB	950351155839
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492027115
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	65 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	65
P	2.5
s	30

Rysunek techniczny

