

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M6X60

Numer artykułu	01220.060.060
Marka	-
UBB	950351167149
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492033130
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	60 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60
P	1
s	10

Rysunek techniczny

