

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M8X50

Numer artykułu	01220.080.050
Marka	-
UBB	950351167552
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492033277
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	50 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	50
P	1.25
s	13

Rysunek techniczny

