

## Śruby z łebem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M8X120



Numer artykułu 01220.080.120

Marka -

UBB 952351308616

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492033376

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M8
Długość (L) (mm)	120
Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

### Normy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

### Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm<L≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13

### Rysunek techniczny

