

## Śruby z łbem sześciokątnym **DIN 931 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M14X50/S=22**



Numer artykułu 01220.140.050

Marka -

UBB 951351603729

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492033970

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M14
Długość (L) (mm)	50
Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny
Szerokość klucza	22

### Normy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

### Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

### Rysunek techniczny

