

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M14X90/S=22

Numer artykułu 01220.140.090

Marka -

UBB 952351308798

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492034045

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M14
Length	90 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	90
P	2
s	22

Rysunek techniczny

