

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M16X70

Numer artykułu	01220.160.070
Marka	-
UBB	950351170929
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492034182
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	70 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	2
s	24

Rysunek techniczny

