

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M16X90

Numer artykułu	01220.160.090
Marka	-
UBB	950351171182
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492034212
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	90 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	90
P	2
s	24

Rysunek techniczny

