

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M20X75

Numer artykułu	01220.200.075
Marka	-
UBB	953351853106
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492034540
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	75 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	75
P	2.5
s	30

Rysunek techniczny

