

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M27X110

Numer artykułu	01220.270.110
Marka	-
UBB	954351333271
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492035127
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M27
Length	110 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	110
P	3
s	41

Rysunek techniczny

