

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M33X120

Numer artykułu	01220.330.120
Marka	-
UBB	953351869532
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492035394
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M33
Length	120 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	120
P	3.5
s	50

Rysunek techniczny

