

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8.8 M18X80

Numer artykułu	01226.180.080
Marka	-
UBB	500571904936
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494287906
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M18
Length	80 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Rysunek techniczny



L (mm)	80
P	2.5
s	27